

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s korpusom ladice 16G, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine, 12×20G, duljina ploče: 1000/3mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922054 1000/3
GTIN	4062406083571
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 16G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 100, 150

Dio isporuke:

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Korisna dubina ladica	500 mm
Težina	79 kg
Korisna širina ladica	300 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Kućište ladice, visina	400 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Kućište ladice, korisna visina	325 mm
Radna ploča duljina	1000 mm
Korisna površina ladice u G	12×20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Kućište ladice, širina	400 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Visina	950 mm
Serija	vario
Korisna širina ladica u G	12
Broj ladica	3
Radna ploča debljina	50 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G

Vrsta proizvoda

Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927500 150
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927500 100
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 1000 mm	926081 1000
Podnožje visina 900 mm	927000 900
Potporni lim tip 1	927122 1
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3	927300 400/3