

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s korpusom ladice 16G, visina 950 mm, Tamna Eluplan ploča, 12×20G, duljina ploče: 2000/2mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922057 2000/2
GTIN	4062406083663
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 16G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 150

Dio isporuke:

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Radna ploča dubina	750 mm
--------------------	--------

Radna ploča duljina	2000 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Kućište ladice, korisna visina	225 mm
Broj ladica	2
Korisna širina ladica	300 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Težina	97 kg
Korisna površina ladice u G	12×20
Kućište ladice, visina	300 mm
Visina	950 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Serija	vario
Kućište ladice, širina	400 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	12
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927500 150
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Potporni lim tip 1	927122 1
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 2000 mm	926241 2000
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2	927300 300/2
Podnožje visina 900 mm	927000 900