

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, visina 850 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922524 2000
GTIN	4062406084097
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 125

Dio isporuke:

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

Tehnički opis

Radna ploča debljina	50 mm
----------------------	-------

Korisna dubina ladica u G	20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Kućište ladice, širina	600 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Kućište ladice, dubina	650 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Serija	vario
Korisna širina ladica u G	20
Kućište ladice, visina	200 mm
Težina	116 kg
Broj ladica	1
Korisna širina ladica	500 mm
Visina	850 mm
Kućište ladice, korisna visina	125 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 2000 mm	926081 2000
Potporni lim tip 1	927122 1
Podnožje visina 800 mm	927000 800