

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922534 1500
GTIN	4062406084172
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 125

**Dio isporuke:**

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Kućište ladice, korisna visina	125 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Visina	950 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Kućište ladice, dubina	650 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Broj ladica	1
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Kućište ladice, visina	200 mm
Serijska	vario
Kućište ladice, širina	600 mm
Težina	103 kg
Korisna širina ladica u G	20
Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

**Pribor**

Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Podnožje visina 900 mm	927000 900
Potporni lim tip 1	927122 1
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 1500 mm	926081 1500