

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, visina 950 mm, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922537 1000
GTIN	4062406084196
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 125

Dio isporuke:

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Korisna dubina ladica u G	20
Težina	88 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Kućište ladice, korisna visina	125 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Visina	950 mm
Radna ploča duljina	1000 mm
Broj ladica	1
Korisna širina ladica u G	20
Kućište ladice, širina	600 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Kućište ladice, visina	200 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Serija	vario
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G

Vrsta proizvoda

Radionički stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 200/1	927600 200/1
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 1000 mm	926241 1000
Podnožje visina 900 mm	927000 900
Potporni lim tip 1	927122 1