

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s korpusom ladice 16G, visina 850 mm, Tamna Eluplan ploča, 12×20G, duljina ploče: 1500/6mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922127 1500/6
GTIN	4062406083786
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 16G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Dio isporuke:

1 × podnožje, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Težina	117 kg
Kučište ladice, visina	800 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Seriya	vario
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Korisna dubina ladica u G	20
Kučište ladice, dubina	650 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Kučište ladice, širina	400 mm
Visina	850 mm
Kučište ladice, korisna visina	700 mm
Broj ladica	6
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna širina ladica u G	12
Korisna širina ladica	300 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927500 100
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927500 200
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927500 150
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Podnožje visina 800 mm	927000 800
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 800/6	927300 800/6
Potporni lim tip 1	927122 1
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 1500 mm	926241 1500