

Garant**SOGX 080407, HB6535, tip: UNI**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 234062 UNI |
| GTIN | 4062406084318 |
| Razred artikla | 21E |

Opis

Odgovara:

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Posmak f: 0,08 - 0,16 mm/okr

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Serijski broj | Power Drill |
| Tip | UNI |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Prevlaka | TiN |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 080407 |
| Vrsta | HB6535 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Posmak f | 0,08 - 0,16 mm/okr |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 270 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 250 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 220 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 180 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 150 m/min | M |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 250 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |