

**3M****Brusna traka Cubitron™II 947A, 30×533 mm, granulacija: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558436 40
GTIN	4054596019508
Razred artikla	53S

**Opis****Izvedba:**

**Cubitron™ II brusna traka 947A** s precizno oblikovanim keramičkim zrnom i aluminij-oksidom na laganoj X tkanoj podlozi. Fleksibilna brusna traka za zahtjevne radove brušenja na **strojevima s ručnim navođenjem i strojevima s dugačkom trakom**. Hladno brušenje zahvaljujući pomoćnom sredstvu za brušenje.

Trake s elastičnom tkaninom (X), za **ručne strojeve** i tračne brusilice.

**Upotreba:**

Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput **VA čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija**.

**Napomena:**

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568525 i dalje.

**Tehnički opis**

Granulacija	40
-------------	----

Seriya	Cubitron™II 947A
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	30 mm
Duljina brusne trake	533 mm
Atribut imena proizvoda	30×533 mm
Vrsta proizvoda	Brusna traka

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno	35-40 m/s	
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	32-38 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	20-25 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	32-38 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	25-30 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	20-25 m/s	H
INOX	prikladno	18-30 m/s	
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima	10-20 m/s	
GG(G)	prikladno	30-45 m/s	K
CuZn	prikladno	35-45 m/s	N
Uni	prikladno		
suho	prikladno		