

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 2000/3mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922634 2000/3
GTIN	4062406084547
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 100

Dio isporuke:

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Korisna širina ladica u G	20
---------------------------	----

Težina	134 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Visina	950 mm
Kućište ladice, visina	300 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Kućište ladice, širina	600 mm
Seriya	vario
Kućište ladice, korisna visina	225 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Broj ladica	3
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927800 50
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Podnožje visina 900 mm	927000 900
Potporni lim tip 1	927122 1
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 300/3	927600 300/3
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 2000 mm	926081 2000