

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, visina 950 mm, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 1500/4mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922677 1500/4
GTIN	4062406084745
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 75, 125

Dio isporuke:

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Radna ploča duljina	1500 mm
Visina	950 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Broj ladica	4
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Težina	131 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Kućište ladice, dubina	650 mm
Kućište ladice, korisna visina	325 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Serijski broj	vario
Korisna dubina ladica	500 mm
Kućište ladice, visina	400 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica u G	20
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927800 50
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Podnožje visina 900 mm	927000 900
Potporni lim tip 1	927122 1
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 400/4	927600 400/4
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 1500 mm	926241 1500