


Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, visina 950 mm, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 2000/5mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 922717 2000/5 |
| GTIN           | 4062406084936 |
| Razred artikla | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Dio isporuke:**

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kučiste ladice, dubina | 650 mm |
|------------------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| Kućište ladice, korisna visina   | 425 mm   |
| Korisna dubina ladica u G  | 20   |
| Serija   | vario  |
| Korisna širina ladica u G  | 20   |
| Kućište ladice, širina   | 600 mm   |
| Radna ploča duljina  | 2000 mm  |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg   |
| Visina   | 950 mm   |
| Broj ladica  | 5  |
| Radna ploča debljina   | 50 mm  |
| Težina   | 156 kg   |
| Korisna širina ladica  | 500 mm   |
| Korisna površina ladice u G  | 20×20  |
| Kućište ladice, visina   | 500 mm   |
| Radna ploča dubina   | 750 mm   |
| Korisna dubina ladica  | 500 mm   |
| Izvedba konstrukcije   | Konstrukcija od čeličnih cijevi                                |
| Debljina materijala  | 1 mm   |
| Radionički stol, visina  | 950 mm   |
| Nosivost ladice/izvlačne police  | 75 kg  |
| Debljina pločica   | 50 mm  |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)                            | 100 %  |
| Cilindrična brava sa zatikom   | modularni utični uložak  |
| Odabir boje  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda  | 20×20G   |
| Vrsta proizvoda  | Radionički stol  |

**Pribor**

|   |              |
|---|--------------|
| Ladica Prednja visina ladice 125 mm   | 927800 125   |
| Maska za bravu za GridLine tip KO21   | 914227 KO21  |
| Ladica Prednja visina ladice 50 mm  | 927800 50    |
| Ladica Prednja visina ladice 100 mm   | 927800 100   |
| Ladica Prednja visina ladice 75 mm  | 927800 75    |
| Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 500/5                                  | 927600 500/5 |
| Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan)<br>duljina ploče 2000 mm | 926241 2000  |
| Potporni lim tip 1  | 927122 1     |
| Podnožje visina 900 mm  | 927000 900   |