

**Garant****Pločica za odrezivanje neutralna, HB7035, širina utora W: 6,0mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273100 6,0
GTIN	4062406085346
Razred artikla	21J

**Opis****Upotreba:**

Za mačeve za odrezivanje br. 273551 – 273558.

**Tehnički opis**

Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/okr
Rezni materijal	HM
Širina utora w	6 mm
Prevlaka	TiCN
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7035
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		