

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s korpusom ladice 24G, vrata, visina 950 mm, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 1500/T3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922797 1500/T3
GTIN	4062406085490
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100

Visina vrata mm: 525

Broj polica podesive visine: 1

**Dio isporuke:**

1 × podnožje, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama i vratima, radna ploča.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Radna ploča duljina	1500 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica u G	20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Kućište ladice, dubina	650 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Radna ploča debljina	50 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Visina	950 mm
Težina	129 kg
Kućište ladice, korisna visina	800 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Serijski broj	vario
Kućište ladice, visina	900 mm
Broj ladica	3
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

**Pribor**

Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 1500 mm	926241 1500
Potporni lim tip 1	927122 1
Podnožje visina 900 mm	927000 900
Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane / ladicama visina/broj ladica 900/3	927610 900/3