

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 24G, visina 850 mm, Ploča od bambusa, 20×20G, duljina ploče: 2000/6+6mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 922801 2000/6+6 |
| GTIN | 4062406085520 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Dio isporuke:

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Radna ploča dubina | 750 mm |
| Kučičte ladice, korisna visina | 700 mm |
| Korisna dubina ladica u G | 20 |

| | |
|--|--|
| Radna ploča duljina | 2000 mm |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 1000 kg |
| Broj ladica | 12 |
| Kućište ladice, širina | 600 mm |
| Korisna širina ladica | 500 mm |
| Težina | 212 kg |
| Korisna površina ladice u G | 20×20 |
| Seriya | vario |
| Radna ploča debljina | 50 mm |
| Kućište ladice, dubina | 650 mm |
| Visina | 850 mm |
| Korisna dubina ladica | 500 mm |
| Korisna širina ladica u G | 20 |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Radionički stol, visina | 850 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg |
| Debljina pločica | 50 mm |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | 20×20G |
| Vrsta proizvoda | Radionički stol |

Pribor

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Ladica Prednja visina ladice 125 mm | 927800 125 |
| Ladica Prednja visina ladice 100 mm | 927800 100 |

| | |
|--|--------------|
| Ladica Prednja visina ladice 75 mm | 927800 75 |
| Ladica Prednja visina ladice 200 mm | 927800 200 |
| Ladica Prednja visina ladice 150 mm | 927800 150 |
| Ladica Prednja visina ladice 50 mm | 927800 50 |
| Maska za bravu za GridLine tip KO21 | 914227 KO21 |
| Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 800/6 | 927600 800/6 |
| Radna ploča, debljina 50 mm od križno lijepljenog bambusa duljina ploče 2000 mm | 926001 2000 |