

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 24G, visina 850 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 2000/6+7mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922804 2000/6+7
GTIN	4062406085551
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Dio isporuke:

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	20×20

Visina	850 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Kučište ladice, širina	600 mm
Kučište ladice, dubina	650 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Kučište ladice, korisna visina	700 mm
Broj ladica	13
Seriya	vario
Radna ploča debljina	50 mm
Težina	219 kg
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927800 200
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21

Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 800/7	927600 800/7
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 800/6	927600 800/6
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 2000 mm	926081 2000