

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 24G, visina 850 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 2000/6+2Tmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922804 2000/6+2T
GTIN	4062406085575
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 75

Visina vrata (desno) mm: 525

Broj polica podesive visine (desno): 1

Dio isporuke:

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Broj ladica	8
Visina	850 mm

Kućište ladice, korisna visina	700 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Radna ploča duljina	2000 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Seriya	vario
Korisna dubina ladica	500 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna širina ladica	500 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Težina	178 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927800 200
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927800 50
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 800/6	927600 800/6
Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane / ladicama visina/broj ladica 800/2	927610 800/2
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 2000 mm	926081 2000