

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 24G, visina 850 mm, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 2000/6+6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922807 2000/6+6
GTIN	4062406085605
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Dio isporuke:**

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Broj ladica	12
Korisna dubina ladica u G	20
Serijski broj	vario

Korisna širina ladica	500 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Kučište ladice, korisna visina	700 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Kučište ladice, širina	600 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna širina ladica u G	20
Visina	850 mm
Kučište ladice, dubina	650 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Težina	212 kg
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75

Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927800 200
Ladica Prednja visina ladice 50 mm	927800 50
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 800/6	927600 800/6
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 2000 mm	926241 2000