

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 24G, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 2000/6+6mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922814 2000/6+6
GTIN	4062406085681
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Dio isporuke:

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Kućište ladice, širina	600 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Radna ploča dubina	750 mm

Kućište ladice, dubina	650 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Broj ladica	12
Serijska	vario
Težina	220 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Visina	950 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica	500 mm
Kućište ladice, korisna visina	800 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	20
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150

Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 900/6	927600 900/6
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 2000 mm	926081 2000