

Garant**Pločica za odrezivanje neutralna, HB7035, širina utora W: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273100 1,5
GTIN	4062406085360
Razred artikla	21J

Opis**Upotreba:**

Za mačeve za odrezivanje br. 273551 – 273558.

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Širina utora w	1,5 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,04 mm/okr
Prevlaka	TiCN
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7035
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		