


Garant**Pločica za odrezivanje neutralna, HB9140, širina utora W: 8,0mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273292 8,0
GTIN	4062406085391
Razred artikla	21H

Opis

Upotreba:

Za mačeve za odrezivanje br. 273551 – 273558.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
Širina utora w	8 mm
Prevlaka	TiAlN ²
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,19 mm/okr
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB9140
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		