

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica 24G, visina 950 mm, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 2000/6+2Tmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922817 2000/6+2T
GTIN	4062406085735
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 75

Visina vrata (desno) mm: 625

Broj polica podesive visine (desno): 1

**Dio isporuke:**

2 × korpusa s ladicama, radna ploča.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Radna ploča dubina	750 mm
--------------------	--------

Visina	950 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Težina	185 kg
Broj ladica	8
Kučište ladice, širina	600 mm
Kučište ladice, korisna visina	800 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	20
Serija	vario
Korisna površina ladice u G	20×20
Kučište ladice, dubina	650 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

## Pribor

Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 2000 mm	926241 2000
Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s desne strane / ladicama visina/broj ladica 900/2	927610 900/2
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 900/6	927600 900/6