


**Garant****Pločica za odrezivanje neutralna, HU9215, širina utora W: 8,0mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273296 8,0
GTIN	4062406085858
Razred artikla	21H

**Opis****Upotreba:**

Za mačeve za odrezivanje br. 273551 – 273558.

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/okr
Prevlaka	bez prevlake
Širina utora w	8 mm
Glavna primjena	K
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Vrsta	HU9215
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
GG(G)	prikladno	100 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		