

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica, sklopivi uređaj za podešavanje visine, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1500/6+1Tmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922834 1500/6+1T
GTIN	4062406085933
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus sa sklopivim uređajem za podešavanje visine GARANT br. 967568 vel. 120, uključujući stegu br. 967100 vel. 120. Širina korpusa stega 16G, uklj. ladicu. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Korpus sa stegom: vrata moguće zaključati s pomoću cilindrične brave. Ladicu nije moguće zaključati.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 150

Visina vrata (desno) mm: 675

**Dio isporuke:**

1 × korpus s ladicama, 1 × korpus uklj. sklopivi uređaj za podešavanje visine i stegu, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

## Tehnički opis

Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Kućište ladice, dubina	650 mm
Korisna širina ladica u G	20
Radna ploča dubina	750 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Kućište ladice, visina	900 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Serija	vario
Broj ladica	7
Korisna površina ladice u G	20×20
Težina	186 kg
Kućište ladice, korisna visina	800 mm
Visina	950 mm
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

## Pribor

Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927500 150
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 1500 mm	926081 1500
Korpus 16G, prikladno za sklopivi uređaj / uređaj za podešavanje visine i stegu visina 900 mm	927321 900
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 900/6	927600 900/6