

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s 2 korpusa ladica, sklopivi uređaj za podešavanje visine, visina 950 mm, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 2000/6+1Tmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922837 2000/6+1T
GTIN	4062406085964
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus sa sklopivim uređajem za podešavanje visine GARANT br. 967568 vel. 120, uključujući stegu br. 967100 vel. 120. Širina korpusa stega 16G, uklj. ladicu. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Korpus sa stegom: vrata moguće zaključati s pomoću cilindrične brave. Ladicu nije moguće zaključati.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 150

Visina vrata (desno) mm: 675

**Dio isporuke:**

1 × korpus s ladicama, 1 × korpus uklj. sklopivi uređaj za podešavanje visine i stegu, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

## Tehnički opis

Kućište ladice, visina	900 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	1000 kg
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Visina	950 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Kućište ladice, korisna visina	800 mm
Serija	vario
Težina	200 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
Broj ladica	7
Korisna površina ladice u G	20×20
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna širina ladica	500 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

**Pribor**

Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927500 150
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Korpus 24G s ladicama visina/broj ladica 900/6	927600 900/6
Korpus 16G, prikladno za sklopivi uređaj / uređaj za podešavanje visine i stegu visina 900 mm	927321 900
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 2000 mm	926241 2000