

Garant GRIDLINE

Radionički stol s voznom napravom, visina 850 mm s bambus pločom, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923611 1500
GTIN	4062406085971
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. **100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladica tijekom transporta. Vozna naprava s dva zakretna kotačića i dva fiksna kotačića Ø 100 mm s punom gumenom oblogom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, a time je omogućena velika stabilnost na mjestu primjene odnosno tijekom laganog transporta. Vozna naprava opteretiva do **400 kg** (radionički stol sa sadržajem). Postolje s plastičnim klizačima koji ne oštećuju podlogu. Kućište ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 150, 200

Visina prednje strane ladice (desno): 1

Lakiranje:

Korpus, nožni dijelovi i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **vozna jedinica uvijek antracit RAL 7016** (nije moguće konfiguriranje), **praškasto lakiranje**. **Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
--	---

Korisna dubina ladica u G	20
Materijal kotača	Puna guma
Korisna širina ladica	500 mm
Težina	158,6 kg
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
Radna ploča duljina	1500 mm
Pomična ručica	ne
ComfortClose	ne
Ø fiksnog kotačića	100 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Podgradnja širina	1300 mm
Broj polica, podesivih po visini	1
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Materijal radne ploče	Multiplex bukovina
Kućište ladice, korisna visina	525 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Podgradnja dubina	700 mm
Korisna širina ladica u G	20
mogućnost spuštanja	da
Broj ladica	4
Visina	850 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Odbojnik	ne
maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
Ø upravljačkog kotačića	100 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F

Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat o sigurnosti	GS TÜV Süd
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 150 mm	927805 150
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm	927805 200
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75