

Garant GRIDLINE

Radionički stol s pokretnim postoljem, visina 850mm s Multiplex pločom od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923654 1500
GTIN	4062406086015
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom 4-kutnom cijevnom konstrukcijom. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta. Pokretna oprema s 2 zakretna i 2 fiksna kotačića Ø100 mm s čvrstom gumenom prevlakom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, pomoću 2K-Haptoprene® ručke, što omogućuje potpunu stabilnost na mjestu upotrebe, odnosno jednostavan transport. Nosivost pokretne opreme je do **400 kg** (radionički stol uključujući sadržaj). Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladice po stranici mm: 75

Visina vrata po stranici mm: 425

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **pokretno postolje uvijek antracit RAL 7016** (bez mogućnosti konfiguracije), **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna dubina ladica	500 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2

Ø fiksnog kotačića	100 mm
ComfortClose	ne
Broj ladica	2
Ø upravljačkog kotačića	100 mm
Odbojnik	ne
Broj vrata	2
Materijal radne ploče	Bukva-Multiplex
mogućnost spuštanja	da
Radna ploča dubina	750 mm
Težina	146,6 kg
Podgradnja dubina	700 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
Kućište ladice, korisna visina	525 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Materijal kotača	Puna guma
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
Radna ploča debljina	50 mm
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Pomična ručica	ne
Visina	850 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Podgradnja širina	1300 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi

Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75