



Varijabilna stega s posebnim tlačnim umetkom i 2 stezne poluge, Stezni raspon: 2000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	861750 2000
GTIN	4008158036380
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Varijabilna stega – nova fleksibilnost pri velikim steznim rasponima do 2 m! Tračnica od vučenog profilnog čelika, pocinčana. S obostranim krajnjim osiguračem koji je odspojiv bez alata. Pomični krak od plemenitog čelika, kovan u ljevačkom kalupu. Lakohodno čelično vreteno otporno na trošenje s trapeznim navojem i odvojivim (do 35°) posebnim tlačnim umetkom. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano.

Upotreba:

Višestruke mogućnosti primjene kod drva i metala modularnim principom. Pomične čeljusti mogu se zamijeniti drugima ili nadograditi. Bez alata moguće prenamijeniti sa stezanja na rastezanje. Stega se može umetnuti kroz otvor u obratku. Središnje pozicioniranje na obratku sprječava prevrtanje. Pokretna specijalna pritisna kapica omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. **Maksimalna sila stezanja do cca. 6500 N.**

Napomena:

Zamjenski klizni remen, pogledajte popis rezervnih dijelova br. 861756 (T-ručka), 861757 (drvena ručka) ili 861758 (ručica).

Tehnički opis

Težina	7,15 kg
Istovar	120 mm
Stezni raspon	2000 mm
Presjek vodilice	27×13 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Pomični krak s T ručkom	861756
Pomični krak s drvenom ručkom	861757
Pomični krak s polužnom ručkom	861758