

Garant GRIDLINE

Radionički stol s pokretnim postoljem, visina 850mm s tamnom pločom Eluplan, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923657 1500
GTIN	4062406086022
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom 4-kutnom cijevnom konstrukcijom. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta. Pokretna oprema s 2 zakretna i 2 fiksna kotačića Ø100 mm s čvrstom gumenom prevlakom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, pomoću 2K-Haptoprene® ručke, što omogućuje potpunu stabilnost na mjestu upotrebe, odnosno jednostavan transport. Nosivost pokretne opreme je do **400 kg** (radionički stol uključujući sadržaj). Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladice po stranici mm: 75

Visina vrata po stranici mm: 425

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **pokretno postolje uvijek antracit RAL 7016** (bez mogućnosti konfiguracije), **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna širina ladica	500 mm
ComfortClose	ne

mogućnost spuštanja	da
Korisna površina ladice u G	20×20
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
Korisna širina ladica u G	20
Podgradnja dubina	700 mm
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Korisna dubina ladica	500 mm
maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
Broj ladica	2
Radna ploča debljina	50 mm
Ø fiksnog kotačića	100 mm
Materijal radne ploče	Bukva-Multiplex
Broj vrata	2
Ø upravljačkog kotačića	100 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Materijal kotača	Puna guma
Visina	850 mm
Kućište ladice, korisna visina	525 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Pomična ručica	ne
Podgradnja širina	1300 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Odbojnik	ne
Težina	132,6 kg
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi

Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12