

Garant GRIDLINE

Radionički stol na kotačićima, s uređajem za podešavanje visine i stegom, s bambus pločom, 20×20G, duljina ploče: 1250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	923691 1250
GTIN	4062406086183
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Radionički stol sa stabilnom čeličnom 4-kutnom cijevnom konstrukcijom. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta. Pokretna oprema s 2 zakretna i 2 fiksna kotačića Ø100 mm s čvrstom gumenom prevlakom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, pomoću 2K-Haptoprene® ručke, što omogućuje potpunu stabilnost na mjestu upotrebe, odnosno jednostavan transport. Nosivost pokretne opreme je do **400 kg** (radionički stol uključujući sadržaj). Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Mogućnost centralnog zaključavanja s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75

Visina vrata mm: 425

Visina vrata kućišta škripca mm: 575

Dio isporuke:

Uklj. sklopivi uređaj za podešavanje visine GARANT br. 967568 vel. 120 i stegu GARANT br. 967100 vel. 120.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **pokretno postolje uvijek antracit RAL 7016** (bez mogućnosti konfiguracije), **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

mogućnost spuštanja	da
Materijal kotača	Puna guma
Radna ploča duljina	1250 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Odbojnik	ne
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Težina	136,6 kg
Ø fiksnog kotačića	100 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Broj ladica	1
Pomična ručica	ne
ComfortClose	ne
Ø upravljačkog kotačića	100 mm
Broj vrata	2
maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
Materijal radne ploče	Ploča od bambusa
Visina	850 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg

Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12