

Garant GRIDLINE

**Radionički stol na kotačićima, bez uređaja za podešavanje visine i stege, s tamnom pločom Eluplan, 20×20G, duljina ploče: 1250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923757 1250
GTIN	4062406086299
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom 4-kutnom cijevnom konstrukcijom. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta. Pokretna oprema s 2 zakretna i 2 fiksna kotačića Ø100 mm s čvrstom gumenom prevlakom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, pomoću 2K-Haptoprene® ručke, što omogućuje potpunu stabilnost na mjestu upotrebe, odnosno jednostavan transport. Nosivost pokretne opreme je do **400 kg** (radionički stol uključujući sadržaj). Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Mogućnost centralnog zaključavanja s pomoću cilindrične brave.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 75

Visina vrata mm: 525

Visina vrata kućišta škripca mm: 675

Broj polica podesive visine: 1

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **pokretno postolje uvijek antracit RAL 7016** (bez mogućnosti konfiguracije), **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

Broj ladica	1
Težina	118 kg
Pomična ručica	ne
ComfortClose	ne
Materijal kotača	Puna guma
Materijal radne ploče	Eluplan
Korisna širina ladica	500 mm
Visina	950 mm
Broj vrata	2
maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
Radna ploča dubina	750 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna dubina ladica	500 mm
Ø fiksnog kotačića	100 mm
Radna ploča duljina	1250 mm
Ø upravljačkog kotačića	100 mm
Korisna širina ladica u G	20
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna dubina ladica u G	20
mogućnost spuštanja	da
Korisna površina ladice u G	20×20
Odbojnik	ne
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg

Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21