

Garant GRIDLINE

Radionički stol na kotačićima, bez uređaja za podešavanje visine i stege, s bambus pločom, 20×20G, duljina ploče: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923751 1250
GTIN	4062406086275
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom 4-kutnom cijevnom konstrukcijom. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta. Pokretna oprema s 2 zakretna i 2 fiksna kotačića Ø100 mm s čvrstom gumenom prevlakom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, pomoću 2K-Haptoprene® ručke, što omogućuje potpunu stabilnost na mjestu upotrebe, odnosno jednostavan transport. Nosivost pokretne opreme je do **400 kg** (radionički stol uključujući sadržaj). Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Mogućnost centralnog zaključavanja s pomoću cilindrične brave.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75
Visina vrata mm: 525
Visina vrata kućišta škripca mm: 675
Broj polica podesive visine: 1

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **pokretno postolje uvijek antracit RAL 7016** (bez mogućnosti konfiguracije), **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Materijal kotača	Puna guma
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Korisna dubina ladica	500 mm
ComfortClose	ne
Ø upravljačkog kotačića	100 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Ø fiksnog kotačića	100 mm
Broj ladica	1
mogućnost spuštanja	da
Visina	950 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Težina	123,9 kg
Broj vrata	2
Radna ploča duljina	1250 mm
Pomična ručica	ne
Korisna širina ladica	500 mm
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
Materijal radne ploče	Bambus
Korisna širina ladica u G	20
Odbojnik	ne
Korisna površina ladice u G	20×20
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg

Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75