

Garant GRIDLINE

Radionički stol, 5 ladica s lijeve strane, otvoren u sredini, 4 ladice s desne strane, Ploča od bambusa, 20×20G, duljina ploče: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	921201 2000
GTIN	4062406086411
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.

Udubljeno otvoreno kućište u sredini, koje omogućuje ergonomsko sjedenje.

Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, **prevučen prahom**. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.

Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 150, 200

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj ladica	9
Seriya	Ready-to-go
Težina	202,4 kg
Visina	850 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Podgradnja dubina	700 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Korisna širina ladica u G	20
Kučište ladice, korisna visina	525 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Podgradnja širina	1900 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927800 200
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003	950050 003
Set ulja za čišćenje i njegu tip 1	926403 1
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75