

**Garant****Stezna glava za bušenje s cilindričnom drškom, tip: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341265 32
GTIN	4062406086633
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

- Za desni i lijevi smjer rotacije.
- Tanka izvedba.
- Ciljana predaja rashladne tekućine.

**Prednost:**

- Vrlo fleksibilna primjena zbog cilindrične drške.
- Optimalni moment držanja na alatu.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezni ključ Torx s T ručicom.

**Tehnički opis**

Duljina glave svrdla otvorena	81,9 mm
Stezni raspon	1 - 16 mm
Vanjski Ø	50 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	92 mm
Duljina drške	60 mm
Ukupna duljina	141,9 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Točnost rotacije	≤ 20 µm

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Vrsta proizvoda	Glava bušilice