

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario Basic, visina 850 mm, Multiplex ploča od bukovine, duljina ploče: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922004 1000
GTIN	4062406086640
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem i nosačem za podešavanje visine. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 2 para tankih ploča za učvršćivanje.

Dio isporuke:

2 × podnožja, 2 × para tankih ploča, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, **praškasto lakirno.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Serija	vario Basic
Težina	44 kg

Radna ploča dubina	750 mm
Radna ploča duljina	1000 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Visina	850 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

Pribor

Podnožje visina 800 mm	927000 800
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 1000 mm	926081 1000
Potporni lim tip 1	927122 1