

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario Basic, visina 850 mm, Ploča od bambusa, duljina ploče: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922001 2000
GTIN	4062406086619
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem i nosačem za podešavanje visine. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 2 para tankih ploča za učvršćivanje.

**Dio isporuke:**

2 × podnožja, 2 × para tankih ploča, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, **praškasto lakirno.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Radna ploča dubina	750 mm
Radna ploča duljina	2000 mm
Materijal radne ploče	Bambus
Težina	73 kg

Visina	850 mm
Seriya	vario Basic
Radna ploča debljina	50 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

## Pribor

Podnožje visina 800 mm	927000 800
Potporni lim tip 1	927122 1
Radna ploča, debljina 50 mm od križno lijepljenog bambusa duljina ploče 2000 mm	926001 2000