

Garant**Stezna glava za bušenje s cilindričnom drškom, tip: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341265 25
GTIN	4062406086626
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- Za desni i lijevi smjer rotacije.
- Tanka izvedba.
- Ciljana predaja rashladne tekućine.

Prednost:

- Vrlo fleksibilna primjena zbog cilindrične drške.
- Optimalni moment držanja na alatu.

Dio isporuke:

Uključuje stezni ključ Torx s T ručicom.

Tehnički opis

Vanjski Ø	50 mm
Duljina glave svrdla otvorena	81,9 mm
Stezni raspon	1 - 16 mm
Duljina glave svrdla zatvorena	92 mm
Duljina drške	56 mm
Ukupna duljina	137,9 mm
Ø drške D _s	25 mm
Točnost rotacije	≤ 20 µm

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Vrsta proizvoda	Glava bušilice