

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario Basic, visina 950 mm, Tamna Eluplan ploča, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922017 1500
GTIN	4062406086879
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem i nosačem za podešavanje visine. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 2 para tankih ploča za učvršćivanje.

Dio isporuke:

2 × podnožja, 2 × para tankih ploča, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, **praškasto lakirno.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Visina	950 mm
Seriya	vario Basic
Radna ploča duljina	1500 mm

Materijal radne ploče	Eluplan
Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Težina	61 kg
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

Pribor

Podnožje visina 900 mm	927000 900
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 1500 mm	926241 1500
Potporni lim tip 1	927122 1