

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario Basic, visina 950 mm, Ploča od bambusa, duljina ploče: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922011 1000
GTIN	4062406086701
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem i nosačem za podešavanje visine. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 2 para tankih ploča za učvršćivanje.

**Dio isporuke:**

2 × podnožja, 2 × para tankih ploča, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, **praškasto lakirno.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Radna ploča duljina	1000 mm
---------------------	---------

Serija	vario Basic
Težina	46 kg
Visina	950 mm
Materijal radne ploče	Bambus
Radna ploča dubina	750 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

## Pribor

Potporni lim tip 1	927122 1
Podnožje visina 900 mm	927000 900
Radna ploča, debljina 50 mm od križno lijepljenog bambusa duljina ploče 1000 mm	926001 1000