

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario Basic, električno podešiva visina, Tamna Eluplan ploča, duljina ploče: 1000/DEmm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 923257 1000/DE |
| GTIN | 4062406087265 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. S dva para tankih ploča za učvršćivanje. Besprijeckorno električno podešavanje visine. Podešavanje visine s pomoću ručnog prekidača. Priključni kabel s njemačkim Schuko utikačem. Priključna snaga 250V / 50Hz s maksimalno 340W.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

2 × podnožja s električnim podešavanjem visine, 2 × para tankih ploča, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je korpus, bočne stranice itd., pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus i podnožja svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka bez montaže. Položaj ručnog prekidača može se slobodno odabrati. Kod serijskog rasporeda obvezno je potreban rezni lim br. 927220.

Tehnički opis

| | |
|--|--|
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Područje podešavanja visine | 850 - 1050 mm |
| Radna ploča dubina | 750 mm |
| Težina | 60 kg |
| Radna ploča debljina | 50 mm |
| Serijski | vario Basic |
| Radna ploča duljina | 1000 mm |
| ComfortClose | ne |
| Priključni napon | 250 V |
| Brzina podizanja | 9 mm/s |
| maksimalna nosivost | 400 kg |
| IP-klasa zaštite | IP 20 |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Vrsta utikača, ulaz | F |
| Nazivni napon | 250 V |
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Podešavanje visine radnog mjesta | 850-1050 mm |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg |
| Izvedba podešavanja visine | električno |
| Debljina pločica | 50 mm |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Radionički stol |

