



Kompresor za komercijalnu primjenu, tip: I.COMP3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079841 I.COMP3
GTIN	
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Ventili bez korozije, vrlo učinkovito hlađenje, ležajevi prijenosa predimenzionirani tako da im nije potrebno održavanje, spremnici zaštićeni od korozije; najmanje 10 godina garancije nakon kupnje za zamjenske dijelove. Velik stupanj učinkovitosti za male pogonske troškove. Nosiv i pokretan kompresor za komercijalnu primjenu, bez potrebe za uljem i održavanjem.

- **zrak kompresiran bez ulja.**
- **jednostavan za transport.**
- **univerzalno primjenjiv.**
- **integriran predizbor tlaka i stupnjevita varijacija broja okretaja.**

Napomena:

Ostali kompresori isporučivi na upit.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	i.Comp 3
maksimalni tlak (zraka)	11 bar
širina	570 mm

Volumen spremnik pod tlakom	117 l
maksimalna snaga punjenja	160 l/min
maksimalna usisna snaga	265 l/min
Prihvat snaga	1,5 kW
Radna buka	97 dB(A)
Visina	1050 mm
Duljina	440 mm
maksimalan broj okretaja	3200 min ⁻¹
Težina	29 kg
Vrsta proizvoda	Kompresor