

**Vodena vaga, duljina bazexPreciznost: 200/1mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	468810 200/1
GTIN	4030616402208
Razred artikla	46U

Opis**Izvedba:**

Čvrsto kućište od kvalitetnog specijalnog lijeva lakirano s efektom kovanog željeza. Prizmatično i ravno podnožje s fino brušenim kutnim nalijegajućim površinama (važno kod označavanja, poravnavanja itd). Sve su mjerne površine obrađene paralelno s osi libele. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. S izoliranim prihvataima na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.

Potpuna toplinska zaštita na cijelom kućištu sprječava utjecaje topline ruku i daha. Šupljina kućišta omogućuje bočno očitavanje libele. Isporučuje se u robusnom plastičnom koferu s odgovarajućim umetkom.

Upotreba:

Za poravnavanje površina, vratila, strojeva itd.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom **0,02 mm/m**.

2 = s dosta osjetljivom uzdužnom libelom **0,1 mm/m**.

4 = s uobičajeno osjetljivom uzdužnom libelom **0,4 mm/m**.

Napomena:

Magnetska izvedba isporučiva na upit.

Tehnički opis

Duljina donja	200 mm
---------------	--------

Širina đona	42 mm
Očitavanje	0,02 mm/m
Razred preciznosti	1
Standard	DIN 877
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H2
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

Usluge

Kalibriranje Libela / elektronički uređaj za mjerenje nagiba Preciznost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------