


**Vodena vaga, duljina bazexPreciznost: 250/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	468810 250/2
GTIN	4030616406251
Razred artikla	46U

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto kućište od kvalitetnog specijalnog lijeva lakirano s efektom kovanog željeza. Prizmatično i ravno podnožje s fino brušenim kutnim nalijegajućim površinama (važno kod označavanja, poravnavanja itd). Sve su mjerne površine obrađene paralelno s osi libele. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. S izoliranim prihvata na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.

Potpuna toplinska zaštita na cijelom kućištu sprječava utjecaje topline ruku i daha. Šupljina kućišta omogućuje bočno očitavanje libele. Isporučuje se u robusnom plastičnom koferu s odgovarajućim umetkom.

**Upotreba:**

Za poravnavanje površina, vratila, strojeva itd.

**Standard:****DIN 877****Točnost:**

**1** = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom **0,02 mm/m**.

**2** = s dosta osjetljivom uzdužnom libelom **0,1 mm/m**.

**4** = s uobičajeno osjetljivom uzdužnom libelom **0,4 mm/m**.

**Napomena:**

Magnetska izvedba isporučiva na upit.

**Tehnički opis**

Duljina donja	250 mm
---------------	--------

Očitavanje	0,1 mm/m
Razred preciznosti	2
Širina đona	42 mm
Standard	DIN 877
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H2
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

## Usluge

Kalibriranje Libela / elektronički uređaj za mjerenje nagiba Preciznost 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------