



Neigungsmesstechnik o.K.

Vodena vaga kvadratnog kućišta, duljina baze×Preciznost: 200/2mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	469210 200/2
GTIN	4030616426204
Razred artikla	46U

Opis**Izvedba:**

Čvrsti okvir od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza. 3 strane prizmatične i ravne. 1 strana ravna, sve fino brušene. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. Osjetljivost (vrijednost na skali) uzdužne libele naznačena je na pločici. Toplinska zaštita na cijelom kućištu sprječava utjecaje topline ruku i daha. Šupljina kućišta omogućuje bočno očitavanje libele.

Upotreba:

Za poravnavanje vodoravnih i okomitih površina, vratila itd. i za točno poravnavanje pod kutom od 90°.

Standard:**DIN 877****Točnost:**

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom **0,02 mm/m.**

2 = s vrlo osjetljivom uzdužnom libelom **0,1 mm/m.**

Napomena:

Magnetska izvedba isporučiva na upit.

Tehnički opis

Duljina đona	200 mm
Širina đona	42 mm
Očitavanje	0,1 mm/m
Razred preciznosti	2
Standard	DIN 877
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	V1
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

Usluge

Kalibriranje Okvirna vodena vaga Preciznost 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------