

**Navojni oslonac s aluminijskim kućištem, najveća visina dosjeda: 88Fmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	373550 88F
GTIN	4020772072865
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Permanentni magnet u kućištu omogućuje točno i jednostavno pozicioniranje **kod okomitog stezanja**. Modularna izvedba. Produženje visine do maksimalno 350 mm u kombinaciji s međuprstenom br. 373555.

Napomena:

S provrtom za centriranje \varnothing 12 mm za glave art. 375000 – 375010.

Tehnički opis

najveća visina dosjeda	88 mm
\varnothing glave	50 mm
najmanja visina dosjeda	75 mm
Tip	6400
\varnothing donjeg dijela	50 mm
za stezne poluge sa širinom proreza	14 - 22 mm

Nosivost	30 kN
Vrsta proizvoda	Navojni oslonac