



## Ručna svjetiljka s povećalom Tech-Line INDUKTION, Povećavanje (x-puta): 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	490822 8
GTIN	4015478114988
Razred artikla	49A

### Opis

#### Izvedba:

Ručna svjetiljka s **inovativnom tehnikom induktivnog punjenja** za trajno i održivo punjenje za dugotrajnu upotrebu. Vrijeme punjenja otprilike 3 sata, vrijeme trajanja otprilike 7 sati. Leće od silikatnog stakla otporne na ogrebotine s iznimno velikom žarišnom duljinom pri fokusu i bez izobličenja. Homogeno svjetlo jakog kontrasta kroz dvostupanjsko prilagođavanje intenziteta svjetla. Ugodan osjećaj tijekom dodirivanja zahvaljujući ergonomskom dizajnu s praktičnom mekanom zonom koja se dodiruje. Dugotrajne SMD-LED lampice s temperaturom svjetlosti 4500 K (neutralno bijela). Neplanarna leća od silikatnog stakla

#### Dio isporuke:

Obuhvaća indukcijsku podlogu za punjenje, mrežni adapter, torbicu od mikrovlakana za pohranu i čišćenje.

### Tehnički opis

Serijski broj	Tech-Line INDUKTION
Ø leća	30 mm
Povećavanje (x-puta)	8
Temperatura boje	4500 K
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ručno svjetleće povećalo

