

**LED džepna svjetiljka s baterijama, boja: BLACK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081437 BLACK
GTIN	4062406087364
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Kvalitetna, dugotrajna i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminijsa. **Najnovija LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.**

- **Zaštita od kotrljanja.**
- **Gumena navlaka za pritisni gumb.**

S glavom svjetiljke koja se **može usmjeriti.**

Različitih boja.

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Tehnički opis**

Ø glave	27 mm
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas	ne
Jakost svjetlosti stupanj 2	100 lm
IP-klasa zaštite	IP 54

Tip baterije	Micro, AAA
Trajanje osvjetljenja	4 h
ATEX zona	nema
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	12 h
Boja kućište	BLACK
Broj sadržanih baterija	3
Jakost svjetlosti	250 lm
Rasvjetno tijelo	LED modul
Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Ukupna duljina	143 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081552 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081551 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081554 LR3
Držac baterija izvedba 3AAA	081506 3AAA
Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR3	081559 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081553 LR3