

**LED džepna svjetiljka s baterijama, boja: RED****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081437 RED
GTIN	4062406087425
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Kvalitetna, dugotrajna i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminijsa. **Najnovija LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.**

- **Zaštita od kotrljanja.**
- **Gumena navlaka za pritisni gumb.**

S glavom svjetiljke koja se **može usmjeriti.**

Različitih boja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 54
Jakost svijetlosti	250 lm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	12 h
Boja kućište	RED

Ø glave	27 mm
Tip baterije	Micro, AAA
Jakost svjetlosti stupanj 2	100 lm
Trajanje osvjetljenja	4 h
ATEX zona	nema
Broj sadržanih baterija	3
Rasvjetno tijelo	LED modul
Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Ukupna duljina	143 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081553 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081552 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081554 LR3
Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR3	081559 LR3
Držač baterija izvedba 3AAA	081506 3AAA
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081551 LR3