

**HOLEX****Kutna glodača glava 90°, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215102 50/5
GTIN	4062406087982
Razred artikla	220

**Opis****Izvedba:**

Robusna kutna glodača glava s dosjedima izmjenjivih pločica koji su zatvoreni s više strana radi stabilnih uvjeta obrade.<br>Primjenjivo u kombinaciji s izmjenjivom reznom pločicom 215117 UNI kao **glodalo s velikim posmakom**.

**Upotreba:**

S dvostranim pločicama s tri oštrice XNEX0806.. ili s jednostranim pločicama s tri oštrice XNEX0806.. **Veliki posmak**.

**Napomena:**

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNEX 0806..
maksimalna dubina reza ap maks	4 mm
Broj oštrica Z	5
Ø reza D <sub>c</sub>	50 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava