



LED radne svjetiljke s pravim bojama COLOUR MATCH, tip: MINI



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specijalna LED dioda s visokom CRI vrijednošću za **savršenu reprodukciju boje** i posebno dugim vijekom trajanja LED dioda. Savršeno prilagođen za sve radove lakiranja, poliranja, čišćenja i pripreme. Postavljen za primjenu u lakirnicama. **Staklena leća izmjenjiva** i otporna na sve vrste otapala i pri dnevnom čišćenju. **MINIMATCH.** S funkcijom 2 COLOUR LIGHT. Omogućava izbor između dvije temperature boje ovisno o radnom zadatku. Toplo svjetlo (4500 K) za svijetle površine i hladno svjetlo (6500 K) za tamne površine.

Punjiva ručna radna svjetiljka za ručni rad nepropusna za prašinu i vodu. S robusnom rotirajućom kukom i čvrstim ugrađenim magnetom. Fleksibilna glava svjetiljke (zakretna na 180°).

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje kabel za punjenje.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Boja svjetlosti	hladno bijela

Boja svjetlosti	prava boja
Boja svjetlosti	topla bijela
Jakost svjetlosti	200 lm
Napon baterije	3,7 V
Kapacitet baterije	1,6 Ah
Opskrba energijom	na akumulator
Broj sadržanih baterija	1
Temperatura boje	4500 - 6500 K
CRI vrijednost	96
IP-klasa zaštite	IP 65
Ukupna širina	60 mm
Trajanje osvjetljenja	2 h
Ukupna duljina	156 mm
Težina	190 g
ATEX zona	nema
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka