

Euronorm spremnici sivi, tip: NB70



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	963380 NB70
GTIN	8055520170162
Razred artikla	96E

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.
Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.
Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.
Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.
Otporan na većinu kiselina i ulja.

Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Boja: sivi

Visina: 343 mm

Širina: 600 mm

Dubina: 400 mm

Oblik drške: Otvorene ručke

Tehnički opis

Dubina	400 mm
Tip	NB70
Oblik drške	Otvorene ručke
Širina	600 mm
Visina	343 mm

Boja	sivi
Vrsta proizvoda	Spremnici europskih standarda

Pribor

Spjalica za papiriće Set 10-dijelni tip EH2	963382 EH2
Klizni zatvarač za Euronorm spremnike Set, dvodijelni tip 1	963383 1
Poklopac sa šarkama za Euronorm spremnike tip NBC64	963384 NBC64